



MaxxFast Kotevné skrutky Promaxx Oceľ Pozinkované M8X115

Číslo položky 30554.080.115

Značka -

UBB 500619774309

UNSPSC 31162101

EAN 8715494120418

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	115 mm
Materiál	Oceľ
Schválenie	ETA Option 1
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	PROMAXX

Info

Code = Písmenový
kód označenie
do =
Jmenovitý průměr
vrtáku
d = Velikost
otvoru v konstrukci
h1 = Hĺbka otvoru
k najhlubšiemu
boduhnom =
Minimálna hĺbka
vývrtu otvoru
hef = Účinná hĺbka
ukotvenia
fix(max)
= Tloušťka upev.
Dílus = Velikost
klíče
ring ø = Kroužek
o průměru
Scr,N
= Odstup
characteristický
Ccr,N
= Vzdálenost okrajů
characteristická
Smin.
= Minimální
odstup
Cmin. =


Normy

Minimální vzdálenost
okrajů $N_{rec} =$
Doporučené
zatížení v kN $T_{inst} =$
Utahovací moment
v Nm Přípustné
zatížení platí pro
jednu kotvu při
nepopraskaném
betonu (tlaková
oblast), pro třídu
betonu C20/25,
včetně částečného
bezpečnostního
faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy S_{cr}, N a
 C_{cr}, N . Dojde-li ke
snížení odstupů a
vzdáleností hran,
je třeba provést
přepočet sil s
využitím technické
příručky nebo
výpočtového
softwaru, které
jsou k dispozici na
vyžádání. Konečné
výpočty by
měly odpovídat
Evropskému
technickému
osvědčení (ETA),
také toto osvědčení
je k dispozici na
vyžádání.

Technické špecifikácie

Ccr, N	72
Cmin.	75
d-D	M8
df	9
do	8
h (men.)	55
h1	60
hef	48
L (mm)	115
Nrec	3.57
Krúžok ø	16

Technický náčrt



s	13
Scr, N	144
Smin.	75
tfix(max.)	49
Tinst	20