



Kuželový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 10X60MM

Číslo položky 39012.100.060

Značka -

UBB 950359478944

UNSPSC 31163205

EAN 8715492794352

PKG. of 10 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	10 mm
Dĺžka	60 mm
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Info d1x L: Jmenovitá
délka (L) zahrnuje
zaoblené konce
(tolerance js15).

Normy

DIN	7978-A
NF	≈E27-479
NEN	≈2463
ISO	≈8736-A

Technické špecifikácie

a ≈	1.2
d1	10
d2	6
D (mm)	10
L (mm)	60
r ≈	6
t1	10

Technický náčrt

