

## Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 16X180MM



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 39100.160.180         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 500644938648          |
| UNSPSC        | 31163201              |
| EAN           | 8717077043343         |
| PKG. of 10    | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priemer            | 16 mm                                                                                                                                                                        |
| Dĺžka              | 180 mm                                                                                                                                                                       |
| Materiál           | Pružinová oceľ                                                                                                                                                               |
| Technický materiál | 420-560 HV30                                                                                                                                                                 |
| Info               | Warning:<br>electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12. |

### Normy

|     |      |
|-----|------|
| NEN | 2458 |
| DIN | 1481 |
| ISO | 8752 |
| BS  | 7060 |

### Technické špecifikácie

|           |      |
|-----------|------|
| a (min.)  | 2    |
| d1 (max.) | 16.8 |
| d1 (min.) | 16.5 |
| d2 ≈      | 10.5 |
| D (mm)    | 16   |
| L (mm)    | 180  |
| s         | 3    |
| V         | 171  |

### Technický náčrt

