



Skrutka s nízkou hlavou s vnútorným šesťhranom s vodiacim vybráním pre kľúč **DIN 6912** Nerezocel' **A2** **M6X10**

Číslo položky	51042.060.010
---------------	---------------

Značka	-
--------	---

UBB	951351901065
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492260963
-----	---------------

PKG. of 100	Len kompletne balenie
-------------	--------------------------

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	10 mm
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	S tenkou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	6912
-----	------

Info	Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací
------	--

materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technické špecifikácie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
d-D	M6
dh	3
dk	10
Plný závit $L \leq$	25
k	4
L (mm)	10
P	1
s	5

Technický náčrt

