

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezocel' A4 80 M5X50

Číslo položky	53510.050.050
Značka	-
UBB	500571354074
UNSPSC	31161620
EAN	8715494111638
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	50 mm
Trieda	80
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	50
P	0.8
s	8

Technický náčrt

