



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Nerezocel' **A4 80 M16X55**

Číslo položky	53570.160.055
Značka	-
UBB	500571287092
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136594
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	55 mm
Trieda	80
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Technické špecifikácie

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Plný závit L ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	55
P	2
s	14

Technický náčrt

