



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Nerezocel' **A4 80 M20X30**

Číslo položky	53570.200.030
Značka	-
UBB	500571287415
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136631
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	30 mm
Trieda	80
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1

Technické špecifikácie

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Plný závit L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	30
P	2.5
s	17

Technický náčrt

