FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou UNC ASME B18.2.1** Oceľ **SAE J429 Pozinkované žlto pasivované Gr.8 3/4-10X1.1/2 ft**

Číslo položky	U04104.075.0150
Značka	-
UBB	500620820992
UNSPSC	31161620
EAN	8717077348929
PKG. of 10	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	3/4 Inch
Dĺžka	1.1/2 Inch
Trieda	Gr.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Technický materiál	SAE J429
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlto pasivované
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	10
Info	Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Normy

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Technické špecifikácie

F	1.125

Technický nákres

H	0.46875
LT (min.): L6 Inch	2
LT (min.): L≤6 Inch	1.75

