



## Skrutka s vnútorným šesťhranom **UNC**, séria **1960** **ASME B18.3 Alloy steel** **ASTM A574 Nelegovaná** **7/8-9X4 Inch**

Číslo položky	U07000.087.0400
Značka	-
UBB	500620927268
UNSPSC	31161605
EAN	8717077359734
PKG. of 5	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Primer (v palcoch)	7/8
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Dĺžka (L) (Inch - ft )	4 Inch
Technický materiál	ASTM A574
Smer závit	Pravý
TPI	9
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Info	Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems. Warning: electroplating of these products may

### Normy

ASME B18.3

cause hydrogen  
embrittlement. ft =  
fully threaded

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

## Technické špecifikácie

A	1,312
H	0.875
J	3/4
L <sub>T</sub> (min.)	2.25
Závitov na palec	9

## Technický náčrt

