FABORY



Strojná skrutka s válcovou vypuklou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované #10-24X1.

Číslo položky	U24520.019.0100
Značka	-
UBB	500624935101
UNSPSC	31161504
EAN	8717077794948
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	NO.10
DÍžka	1 Inch
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Low carbon steel
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	24
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME	B18.6.3

Technické špecifikácie

Technický nákres

A (max.)	0.373
H (max.)	0.11
J (max.)	0.06
T (max.)	0.068

FABORY

