FABORY



Strojné skrutku s guľatou **hlavou drážka UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3** Nerezoceľ **A2 (AISI 304/18-8) #10-32X2 Inch**

Číslo položky	U51213.019.0201
Značka	-
UBB	500629064121
UNSPSC	31162400
EAN	8717077798984
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	NO.10
Dĺžka	2 Inch
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S polguľatou hlavou
Materiál	Nerezoceľ
Technický materiál	ASTM F837 304
Smer závitu	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	24
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME	B18.6.3

Technické špecifikácie

Technický nákres

A (max.)	0.359
H (max.)	0.137
J (max.)	0.06
T (max.)	0.087

FABORY

