



Strojná skrutka s krížovou drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel' A2 (AISI 304/18-8) #6-32X1/4

Číslo položky	U51862.013.0025
Značka	-
UBB	500625056444
UNSPSC	31161504
EAN	8712423001152
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	NO.6
Dĺžka	1/4 Inch
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	Truss head
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	ASTM F837 304
Smer závit	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	32
Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME	B18.6.3
------	---------

Technické špecifikácie

A (max.)	0.321
----------	-------

Technický náčrt

H (max.) 0.086

Čís. krížovej drážky 2

